

Sokkel foran/bak, 200x800

KATALOGNUMMER

PF2080



For- og baksokkelen gjør at du kan legge kabler uten begrensninger etter VDE 0113-standard. Denne sokkelen skaper ekstra plass under skapet, og gjør det enkelt å montere kabler.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Sokkelseksjoner foran og bak. For kabelføring uten begrensninger og i samsvar med VDE 0113-standard. Sokkelen består av fire hjørnestykker med avtakbare frontdeksler. Sideplatene PS må bestilles separat. Produseres i høyder på 100 mm og 200 mm. 200 mm høye sokler leveres med et bakdeksel for kabelføring som består av to 100 mm høye avtakbare plater. Frontdekselet er en enkel plate på 200 mm. Alle plater er doble for ekstra styrke.

Materiale: Hjørnestykker i 2 mm og plater i 1,5 mm bløtt stål.

Overflatebehandling: RAL 7022 strukturpulverlakk.

Pakning: 1 sett med 4 hjørnestykker, inklusive deksler. Front- og bakplate (2 bakplater for 200mm høye sokler) med monteringsutstyr. Monteringsutstyr for sideplater PS eller tverrgående profiler PCP.

Monterings krav: Legg til PS sideplater for komplett sokkel. Når du kombinerer skap, anbefales det å legge til tverrgående plater PCP for støtte til kabelrør og ekstra stivhet.

PRODUKTEGENSKAPER

Høyde: 200mm

Bredde: 800mm

Dybde: 63mm

Kapslingsmateriale: Lakkert stål

Produktserie: Frittstående

Materiale: Lakkert stål

Overflate: Pulverbelagt

Farge: Umbragra

Fargekode: RAL 7022

Tykkelse: 1.5mm

Antall pakker: 1

Vekt: 8.1kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

For skap med 1600 mm bredde bruk 2 x 800 mm brede sokler.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE