

Przekręcany zacisk 4G24 z trzpieniem



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Mocuje osprzęt elektryczny do rusztu T akustycznego sufitu modułowego

Montaż nie wymaga narzędzi

Szybki, prosty i bezpieczny skręcany montaż

Zaprojektowany, aby ograniczać rysowanie rusztu T

Nakrętka sprzedawana oddzielnie

SPECYFIKACJE


Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Kolor	Długość wkrętu (L)	Grubość kołnierza (FT)
4G24M16WHSP 25	172290	Spring Stal, Stal	Malowane	Biały	16mm	1.5 mm
4G24M11WH	171840	Spring Stal, Stal	Malowane	Biały	11mm	1.5 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Kolor	Długość wkrętu (L)	Grubość kołnierza (FT)
4G24M25WHSP25	172300	Spring Stal, Stal	Malowane	Biały	25mm	1.5 mm
4G24M16	171710	Spring Stal, Stal	nVent CADDY Armour	Szary	16mm	1.5 mm
4G24M25	171730	Spring Stal, Stal	nVent CADDY Armour	Szary	25mm	1.5 mm
4G24M11	171680	Spring Stal, Stal	nVent CADDY Armour	Szary	11mm	1.5 mm
4G24M16WH	171860	Spring Stal, Stal	Malowane	Biały	16mm	1.5 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar siatki T	Średnica wkrętu (Sc)	Obciążenie statyczne
4G24M16WHSP25	172290	24mm	6	220N
4G24M11WH	171840	24mm	6	220N
4G24M25WHSP25	172300	24mm	6	220N
4G24M16	171710	24mm	6	220N
4G24M25	171730	24mm	6	220N
4G24M11	171680	24mm	6	220N
4G24M16WH	171860	24mm	6	220N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

