

Mocowanie rury umocowania linii odgałęzienia



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Możliwość użycia prętów gwintowanych M10 lub M12

Klamra Quick Grip upraszcza pomiar i odcinanie pręta gwintowanego

Eliminuje potrzebę docinania pręta gwintowanego o dokładnych wymiarach

Można montować ze zgrubnie przyciętym prętem gwintowanym i eliminowane jest gratowanie powierzchni rury

Można zamontować z prętem gwintowanym, znajdującym się powyżej lub poniżej rury zasilającej

Ścinany łeb pomaga zapewnić odpowiedni moment i upraszcza kontrolę

SPECYFIKACJE

Zakończ: Galwanizowany elektrolitycznie

Materiał: Stal

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	NB/DN	Średnica zewnętrzna (OD)	Rozmiar pręta (RS)	Wysokość (H)	Długość (L)
------------------	----------------	-------	--------------------------	--------------------	--------------	-------------

CSBBRP0200E G	404480	50	60.3 mm	10, 12	100.3 mm	68.3mm
CSBBRP0125E G	404478	32	42.2 mm	10, 12	82.6 mm	50mm
CSBBRP0150E G	404479	40	48.3 mm	10, 12	88.9 mm	56.1mm
CSBBRP0100E G	404477	25	33.4 mm	10, 12	73.7 mm	41.4mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)
CSBBRP0200EG	404480	22.2 mm
CSBBRP0125EG	404478	22.2 mm
CSBBRP0150EG	404479	22.2 mm
CSBBRP0100EG	404477	22.2 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

