

Isolert monteringspanel, AMI



Denne monteringsplaten er lett å bearbeide, og hindrer uønsket kontakt mellom skapet og elektriske komponenter.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Isolert montasjeplate for veggskap. Ved hjelp av AMG-tilbehøret, kan montasjeplatens posisjon justeres til enhver dybde.

Materiale: Bakelitt.

Pakning: 1 stk.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse: 4mm
Materiale: Bakelite
Farge: Svart
Avslutt: Jevn

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Panelstørrelse	Innkapslingsmateriale
AMI02020	2410961	200mm	200mm	4mm	170 x 150mm	Mild stål
AMI02520	2410962	250mm	200mm	4mm	220 x 150mm	Mild stål
AMI02525	2414300	250mm	250mm	4mm	220 x 200mm	Mild stål
AMI03025	2414301	300mm	250mm	4mm	270 x 200mm	Mild stål
AMI03030	2414302	300mm	300mm	4mm	270 x 250mm	Mild stål
AMI03040		300mm	400mm	4mm	270 x 350mm	Mild stål
AMI03525	2410963	350mm	250mm	4mm	320 x 200mm	Mild stål
AMI04030	2414303	400mm	300mm	4mm	370 x 250mm	Mild stål
AMI04040	2410964	400mm	400mm	4mm	370 x 350mm	Mild stål
AMI04050	2410965	400mm	500mm	4mm	370 x 450mm	Mild stål
AMI04060	2410966	400mm	600mm	4mm	370 x 550mm	Mild stål
AMI05030	2414304	500mm	300mm	4mm	470 x 250mm	Mild stål
AMI05040	2414305	500mm	400mm	4mm	470 x 350mm	Mild stål
AMI05050	2410967	500mm	500mm	4mm	470 x 450mm	Mild stål
AMI06040	2414306	600mm	400mm	4mm	570 x 350mm	Mild stål
AMI06050	2414307	600mm	500mm	4mm	570 x 450mm	Mild stål

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Panelstørrelse	Innkapslingsmateriale
AMI06060	2414308	600mm	600mm	4mm	570 x 550mm	Mild stål
AMI06080	2410968	600mm	800mm	4mm	570 x 750mm	Mild stål
AMI07050	2414309	700mm	500mm	4mm	670 x 450mm	Mild stål
AMI08040	2410969	800mm	400mm	4mm	770 x 350mm	Mild stål
AMI08060	2414310	800mm	600mm	4mm	770 x 550mm	Mild stål
AMI08080	2410970	800mm	800mm	4mm	770 x 750mm	Mild stål
AMI10060	2414311	1000mm	600mm	4mm	970 x 550mm	Mild stål
AMI10080	2414312	1000mm	800mm	4mm	970 x 750mm	Mild stål
AMI12060	2414313	1200mm	600mm	4mm	1170 x 550mm	Mild stål
AMI12080	2414314	1200mm	800mm	4mm	1170 x 750mm	Mild stål

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Ikke egnet for AFS.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE