


Podpora - system wsporników nVent CADDY Pyramid

NUMER KATALOGOWY

PEB



FUNKCJE

Idealny do stosowania z profilem strut typu A i poprzeczkami z łącznikami U-kształtnymi, w celu tworzenia niestandardowych podpór urządzeń

Regulacja wysokości

Lepszą ochronę membrany dachowej zapewnia mata piankowa, eliminująca zagrożenie wysoką ścieralnością

Odpowiedni dla powierzchni dachowych, w tym dla pokryć jednowarstwowych, bitumicznych, metalowych i z pianki natryskowej

Zapewnia doskonały rozkład obciążenia, nawet przy różnych powierzchniach dachowych

Cynkowane ogniowo i odporne na promieniowanie UV w celu długotrwałego działania

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 360425

Materiał: Stal; Polipropylen; Polietylen

Wykończenie: Cynkowane ogniowo

Temperatura: -34 to 54.4 °C

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 3:1

Wysokość (H): 305 - 457 mm

Długość (L): 314mm

Szerokość (W): 314 mm

A: 76 mm

Pole powierzchni: 0.09m²


Masa urządzenia: 4 kg

Obciążenie statyczne: 3340N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wykonawca musi dobrać i oszacować wytrzymałość profili strut, w celu upewnienia się, że zmontowana niestandardowo podprora jest w stanie prawidłowo przenieść przyłożone obciążenie.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

