

Mgrp monteringsplate, GMP



Monteringsplaten av stål forkorter tiden det tar å sette sammen MGRP-koblingsbokser, da den enkelt kan bearbeides og utstyres med nødvendige komponenter før montering.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Montasjeplate for MGRP-bokser.

Materiale: 1.5 mm galvanisert stål, 2.5 mm til GMP1656E.

Pakning: 1 stk.

Monteringsplate i stål

SPESIFIKASJONER

Overflate: Galvanisert

Materiale: Galvanisert stål

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Tykkelse	Panelstørrelse	Kapslingsmaterial e
GMP0808E	1270164	75mm	80mm	1.5mm	64 x 69mm	Polyester
GMP0811E	1270165	75mm	110mm	1.5mm	64 x 98mm	Polyester
GMP0816E	1270166	75mm	160mm	1.5mm	64 x 148mm	Polyester
GMP0819E	1270167	75mm	190mm	1.5mm	64 x 178mm	Polyester
GMP1212E	1270169	120mm	122mm	1.5mm	107 x 108mm	Polyester
GMP1222E	1270170	120mm	220mm	1.5mm	107 x 206mm	Polyester
GMP1616E	1270171	160mm	160mm	1.5mm	144 x 144mm	Polyester
GMP1626E	1270172	160mm	260mm	1.5mm	144 x 244mm	Polyester
GMP1636E	1270173	160mm	360mm	1.5mm	144 x 344mm	Polyester
GMP2526E	1270175	250mm	255mm	1.5mm	233 x 238mm	Polyester
GMP2540E	1270176	250mm	400mm	1.5mm	233 x 383mm	Polyester
GMP4140E	1270178	405mm	400mm	1.5mm	385 x 385mm	Polyester
GMP1656E	1270174	160mm	560mm	2.5mm	144 x 543mm	Polyester

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE