

Montasjeplate i Aluminium, MPAL



Monteringsplaten av aluminium forkorter tiden det tar å sette sammen skapet, da den enkelt kan bearbeides og utstyres med nødvendige komponenter før montering. Monteringsplaten er av aluminium og har god motstandsdyktighet mot korrodering.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Aluminiums montasjeplate. Feste brakett sett MPA06 bestilles separat. For tunge vekter i vibrerende miljøer, bruk montasjeplate forsterker profilen MPR og MPEF braketter.

Materiale: 3 mm Aluminium Al Mg3.

Pakning: 1 stk.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse: 3mm
Materiale: Aluminium
Overflate: Kvern

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Passer til kapslingsstørrelse	Panelstørrelse
MPAL1606	2411753	1600mm	600mm	24mm	1600 x 600mm	1494 x 494mm
MPAL1608	2411754	1600mm	800mm	24mm	1600 x 800mm	1494 x 694mm
MPAL1806	2411755	1800mm	600mm	24mm	1800 x 600mm	1694 x 494mm
MPAL1808	2411756	1800mm	800mm	24mm	1800 x 800mm	1694 x 694mm
MPAL2006	2411757	2000mm	600mm	24mm	2000 x 600mm	1894 x 494mm
MPAL2008	2411758	2000mm	800mm	24mm	2000 x 800mm	1894 x 694mm
MPAL1206	2411749	1200mm	600mm	24mm	1200 x 600mm	1094 x 494mm
MPAL1208	2411750	1200mm	800mm	24mm	1200 x 800mm	1094 x 694mm
MPAL1406	2411751	1400mm	600mm	24mm	1400 x 600mm	1294 x 494mm
MPAL1408	2411752	1400mm	800mm	24mm	1400 x 800mm	1294 x 694mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE