


Kabinett for førergrensesnittkontroll, OICE



Kontrollskapet for operatørgrensesnitt av lakkert stål, OICE, har et forhåndsbearbeidet hullmønster som gjør det mulig å feste til en svingarm, samt en avtakbar frontplate med en beskyttelsesgrad på IP 55. Det er enkelt å montere komponenter takket være den avtakbare frontplaten, men de vil også være lett tilgjengelige gjennom en bakdør. Sidehåndtakene på skapet muliggjør enkel flytting av skapet til arbeidsstilling.

BRANSJESTANDARDER

CE UKCA

EAC

GOST

FUNKSJONER

Materiale: Kropp og dør lagd av 1.2 mm lakkert stål, front og avdekning i aluminium, og håndtak i plast.

Skap: Brettet og søm sveiset, med maksimal åpning. Front, tilpasset av et aluminiums front panel. Håndtak montert i front, venstre og høyre.

Bakdør: Overflaten montert med 130° åpning. Skjulte demonterbare hengsler med hengselpinne. Hengsler kan bli montert for å få venstre eller høyre åpning. Dør profiler MMDP er tilgjengelig som tilbehør.

Lås: Tilpasset lås med doble grep for lettere åpning av døren. DIN 3 mm innsats og 90° bevegelse. Andre innsatser og låser er tilgjengelig som tilbehør.

Tetthetsgrad: IP 55 | IK 10.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk. Topp bunnprofil RAL7016.

Levering: Skap med aluminium front panel, bak dør, plast DIN 3 mm nøkkel, og monterings tilbehør.

SPESIFIKASJONER

Materiale:	Aluminium; Aluminium
Farge:	Lys grå
Avslutt:	Pulverlakkert
Fargekode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt	Hurtiglevering
OICE303015	2411815	300mm	300mm	155mm	4.5kg	Nei
OICE304021	2411816	300mm	400mm	210mm	6.3kg	Nei
OICE404021	2411817	400mm	400mm	210mm	7.3kg	Nei
OICE406021	2411818	400mm	600mm	210mm	9.7kg	Nei
OICE505021	2411819	500mm	500mm	210mm	10.1kg	Nei
OICE506021	2411820	500mm	600mm	210mm	11.3kg	Nei
OICE606021	2411821	600mm	600mm	210mm	11.3kg	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE