

nVent CADDY Speed Link LD z hakiem



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji z hakiem

Hak pasuje do szerokiej gamy produktów nVent CADDY

Możliwe montowanie do stalowej konstrukcji budynku lub wiszących elementów poprzez wykonanie pętli wokół i zapięcie haka na linie

Prosty demontaż w sytuacji, gdy wymagany jest np. remont

Zatrask przy haku zapewnia bezpieczne łączenie

Przeprowadź linkę przez wolną przestrzeń, a następnie użyj haka w celu spozycjonowania instalacji

SPECYFIKACJE

Średnica liny drucianej:	1.5 mm
Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego:	5:01
Materiał:	Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301)

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość liny stalowej	A.	B.	C.	Obciążenie statyczne
------------------	----------------	-----------------------	----	----	----	----------------------

SLD15L2S	195935	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N
SLD15L5S	195940	5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N
SLD15L10S	195945	10m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N


Szerokość (W): 12.7 mm

Wysokość (H): 19 mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Drut i wstępnie zmontowane okucie hakowe jest wykonane ze stali nierdzewnej 316 (1.4401).

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

