

Zestaw szpul nVent CADDY Speed Link SLK z obcinaczem linowym



FUNKCJE

Zawiera dwa Zestawy Szpuli CADDY SPEED Link ze szpulami i zamkami blokującymi oraz jednymi nożycami

Szpula drutu oraz urządzenia blokujące są zapakowane razem, co ułatwia transport na miejsce pracy oraz zarządzanie zapasami

Mądry sposób pakowania pozwala wykonawcy wyciągnąć i uciąć każdą, potrzebną długość linki, bez konieczności wyjmowania z pudełka całej szpuli

Idealne do przeróbek oraz w sytuacjach, gdzie potrzebne są niestandardowe długości linek

Linka wykonana jest z siedmiu wiązek, z których każda to siedem splotów stalowego drutu

Mechanizm zamka blokującego „pchnij/ pociągnij” umożliwia łatwą regulację, bez użycia narzędzi

Niewielkich rozmiarów zamek zapewnia estetyczny efekt wizualny

Możliwość rozszerzenia linki do 90 stopni przy zamku, pozwala umieścić go bliżej obciążenia

Rurki od bezkluczykowego zamka blokującego można łatwo obsługiwać podczas noszenia rękawic

Dwustronny mechanizm blokujący umożliwia prostą regulację wysokości

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Średnica liny drucianej	Długość	Liczba urządzeń blokujących
SLK15PROMOP ACK	196048	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	1.5 mm	100m	50

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Długość i liczba zamków blokujących równa się sumie dwóch zestawów szpul. Każdy zestaw szpulki zawiera 50 m linki stalowej i 25 zamków blokujących.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE



©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.