

Vanlige frontpaneler for strømfordeling, MSMBP



This mild steel plain front panel, MSMBP, is for the front frame of a fix system or modular frames. It can be machined easily and used for mounting of components and equipment, and also serve as a cover.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Vanlig frontpanel til modulenheter. Den har en bøyning i topp og bunn for å oppnå ekstra stivhet.

Materiale: 1.25 mm stål.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturert pulverlakk.

Levering: 1 stk. med monteringsmateriale.

Monterings krav: For å montere på modulsysteemrammen.

SPESIFIKASJONER

Farge: Lys grå
Materiale: Mild stål
Avslutt: Pulverlakkert
Fargekode: RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Innkapslingsmateriale	Produktfamilie	Panelstørrelse
MSMBP0506R5	50mm	600mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	49 x 503mm
MSMBP0508R5	50mm	800mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	49 x 703mm
MSMBP1006R5	100mm	600mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	99 x 503mm
MSMBP1008R5	100mm	800mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	99 x 703mm
MSMBP1506R5	150mm	600mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	149 x 503mm
MSMBP1508R5	150mm	800mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	149 x 703mm
MSMBP2006R5	200mm	600mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	199 x 503mm
MSMBP2008R5	200mm	800mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	199 x 703mm
MSMBP2506R5	250mm	600mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	249 x 503mm
MSMBP2508R5	250mm	800mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	249 x 703mm
MSMBP3006R5	300mm	600mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	299 x 503mm
MSMBP3008R5	300mm	800mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	299 x 703mm
MSMBP4006R5	400mm	600mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	399 x 503mm
MSMBP4008R5	400mm	800mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	399 x 703mm
MSMBP4506R5	450mm	600mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	449 x 503mm
MSMBP4508R5	450mm	800mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	449 x 703mm

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Innkapslingsmateriale	Produktfamilie	Panelstørrelse
MSMBP5006R5	500mm	600mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	499 x 503mm
MSMBP5008R5	500mm	800mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	499 x 703mm
MSMBP6006R5	600mm	600mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	599 x 503mm
MSMBP6008R5	600mm	800mm	13mm	Mild stål	Frittstående, Veggmontert	599 x 703mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE