

## Regn tak, MSST

Regnhetta i rustfritt stål gir ly til utstyret med et skråtak, og beskytter monterte komponenter mot vann som kan dryppe inn i skapet når døren åpnes.



### FUNKSJONER

Beskrivelse: Monteres som ekstra beskyttelse på skap i rustfritt stål. Taket har en liten helling og dryppelist.

Materiale: 1,5 mm rustfritt stål AISI 304 / AISI 316L.

Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.

## SPESIFIKASJONER

**Tykkelse:** 1.5mm

**Overflate:** Børstet

Table 1/1

| Katalognummer | Høyde | Bredde | Dybde | Materiale          | Kapslingsmaterial<br>e | Produktserie |
|---------------|-------|--------|-------|--------------------|------------------------|--------------|
| MSST0640N     | 400mm | 600mm  | 72mm  | Rustfritt stål 304 | Lakkert stål           | Frittstående |
| MSST0640N-316 | 400mm | 600mm  | 72mm  | Rustfritt stål 316 | Lakkert stål           | Frittstående |
| MSST0650N     | 500mm | 600mm  | 72mm  | Rustfritt stål 304 | Lakkert stål           | Frittstående |
| MSST0650N-316 | 500mm | 600mm  | 72mm  | Rustfritt stål 316 | Lakkert stål           | Frittstående |
| MSST0660N     | 600mm | 600mm  | 72mm  | Rustfritt stål 304 | Lakkert stål           | Frittstående |
| MSST0660N-316 | 600mm | 600mm  | 72mm  | Rustfritt stål 316 | Lakkert stål           | Frittstående |
| MSST0840N     | 400mm | 800mm  | 72mm  | Rustfritt stål 304 | Lakkert stål           | Frittstående |
| MSST0840N-316 | 400mm | 800mm  | 72mm  | Rustfritt stål 316 | Lakkert stål           | Frittstående |
| MSST0850N     | 500mm | 800mm  | 72mm  | Rustfritt stål 304 | Lakkert stål           | Frittstående |
| MSST0850N-316 | 500mm | 800mm  | 72mm  | Rustfritt stål 316 | Lakkert stål           | Frittstående |
| MSST0860N     | 600mm | 800mm  | 72mm  | Rustfritt stål 304 | Lakkert stål           | Frittstående |
| MSST0860N-316 | 600mm | 800mm  | 72mm  | Rustfritt stål 316 | Lakkert stål           | Frittstående |
| MSST1040N     | 400mm | 1000mm | 72mm  | Rustfritt stål 304 | Lakkert stål           | Frittstående |
| MSST1040N-316 | 400mm | 1000mm | 72mm  | Rustfritt stål 316 | Lakkert stål           | Frittstående |
| MSST1050N     | 500mm | 1000mm | 72mm  | Rustfritt stål 304 | Lakkert stål           | Frittstående |
| MSST1050N-316 | 500mm | 1000mm | 72mm  | Rustfritt stål 316 | Lakkert stål           | Frittstående |
| MSST1060N     | 600mm | 1000mm | 72mm  | Rustfritt stål 304 | Lakkert stål           | Frittstående |

| Katalognummer | Høyde | Bredde | Dybde | Materiale          | Kapslingsmateriale | Produktserie |
|---------------|-------|--------|-------|--------------------|--------------------|--------------|
| MSST1060N-316 | 600mm | 1000mm | 72mm  | Rustfritt stål 316 | Lakkert stål       | Frittstående |
| MSST1240N     | 400mm | 1200mm | 72mm  | Rustfritt stål 304 | Lakkert stål       | Frittstående |
| MSST1240N-316 | 400mm | 1200mm | 72mm  | Rustfritt stål 316 | Lakkert stål       | Frittstående |
| MSST1250N     | 500mm | 1200mm | 72mm  | Rustfritt stål 304 | Lakkert stål       | Frittstående |
| MSST1250N-316 | 500mm | 1200mm | 72mm  | Rustfritt stål 316 | Lakkert stål       | Frittstående |
| MSST1260N     | 600mm | 1200mm | 72mm  | Rustfritt stål 304 | Lakkert stål       | Frittstående |
| MSST1260N-316 | 600mm | 1200mm | 72mm  | Rustfritt stål 316 | Lakkert stål       | Frittstående |
| MSST1640N     | 400mm | 1600mm | 72mm  | Rustfritt stål 304 | Lakkert stål       | Frittstående |
| MSST1640N-316 | 400mm | 1600mm | 72mm  | Rustfritt stål 316 | Lakkert stål       | Frittstående |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**