

Nakrętka kołnierzowa SNSW



FUNKCJE

Doskonały wybór w przypadku projektów modernizacyjnych, takich jak instalacje trapezowe, w których demontaż układu wsporników nie jest pożądany

Do mocowania jako ogranicznik podczas instalowania zespołów nVent CADDY Rod Lock

Możliwość łatwego zainstalowania, zdejmowania oraz zmiany położenia w dowolnym miejscu wzdłuż pręta gwintowanego

Gotowe do użycia po wyjęciu z pudełka i eliminują konieczność stosowania wielu elementów standardowego osprzętu

Spełnia jednocześnie funkcję nakrętki sześciokątnej oraz płaskiej podkładki

Podkładka jest wystarczająco szeroka i pasuje do standardowych profil strut

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Wykończenie	Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego	Rozmiar pręta (RS)	Średnica (Ø)
SNSWM10	390102	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	3:01	10	42.4 mm


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość (H)	Rozmiar klucza	Grubość kołnierza (FT)	Obciążenie statyczne
SNSWM10	390102	20mm	20 mm	6.5 mm	1557N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Stosować tylko na elementach bez powłoki ochronnej lub ocynkowanych.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

