


19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość

Data Solutions



Półka na sprzęt Schroff 19" o pojemności 10 kg pomaga kierownikom regałów asymilować krytyczne urządzenia do szafki.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Głębokość regulowana w krokach kratki 25 mm, wysunięcie do przodu min. 26 mm

Wysokość montażu 2 U.

Nośność statyczna 15 kg.

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Półka

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru	Zakończ
20118-786	430mm	250mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru	Zakończ
20118-791	430mm	400mm	1	Jasnoszary	RAL 7035	Malowany proszkowo
20118-790	430mm	300mm	1	Jasnoszary	RAL 7035	Malowany proszkowo
20118-789	430mm	250mm	1	Jasnoszary	RAL 7035	Malowany proszkowo
20118-788	430mm	400mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
20118-787	430mm	300mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ
20118-786	Półka na sprzęt
20118-791	Półka na sprzęt
20118-790	Półka na sprzęt
20118-789	Półka na sprzęt
20118-788	Półka na sprzęt
20118-787	Półka na sprzęt

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.