


# 19" Front Panel, Vented

## Data Solutions

Vented front panels allows heat dissipation through holes.



### CERTYFIKATY



### FUNKCJE

Vented front panels (Aluminium ) allows heat dissipation

### SPECYFIKACJE

- Szerokość stojaka:** 95HP
- Materiał:** Aluminium
- Typ akcesorium:** Panel przedni
- Typ produktu:** Panel przedni

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wykończenie	Montaż	Liczba opakowań	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu
30118-962	1U	Powłoka proszkowa	Przykręcany przód	1	Malowane	Malowane

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wykończenie	Montaż	Liczba opakowań	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu
30702-044	1U	Anodyzowany	Przykręcany przód	1	Raw	Przewodzące
30702-047	1U	Anodyzowany	Przykręcany przód	1	Anodyzowany	Anodyzowany
30702-056	1U	Powłoka proszkowa	Przykręcany przód	1	Malowane	Malowane
30118-963	2U	Anodyzowany	Przykręcany przód	1	Malowane	Malowane
30118-964	3U	Powłoka proszkowa	Przykręcany przód	1	Malowane	Malowane
30702-045	2U	Anodyzowany	Przykręcany przód	1	Raw	Raw
30702-046	3U	Anodyzowany	Przykręcany przód	1	Raw	Raw
30702-048	2U	Anodyzowany	Przykręcany przód	1	Anodyzowany	Anodyzowany
30702-049	3U	Anodyzowany	Przykręcany przód	1	Anodyzowany	Anodyzowany
30702-057	2U	Powłoka proszkowa	Przykręcany przód	1	Malowane	Malowane
30702-058	3U	Powłoka proszkowa	Przykręcany przód	1	Malowane	Malowane

Table 2/2


Numer katalogowy	Obrabiane krawędzie	Kod koloru	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)	Typ	Szerokość (W)
30118-962		RAL 7021	Nie	43.6mm	Panel przedni 19"	483mm
30702-044			Nie	43.6mm	Panel przedni 19"	483mm
30702-047	Tak		Nie	43.6mm	Panel przedni 19"	483mm
30702-056		RAL 7035	Nie	43.6mm	Panel przedni 19"	483mm
30118-963		RAL 7021	Nie	88.1mm	Panel przedni 19"	483mm

Numer katalogowy	Obrabiane krawędzie	Kod koloru	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)	Typ	Szerokość (W)
30118-964		RAL 7021	Nie	132.5mm	Panel przedni 19"	483mm
30702-045			Nie	88.1mm	Panel przedni 19"	483mm
30702-046			Nie	132.5mm	Panel przedni 19"	483mm
30702-048	Tak		Nie	88.1mm	Panel przedni 19"	483mm
30702-049	Tak		Nie	132.5mm	Panel przedni 19"	483mm
30702-057		RAL 7035	Nie	88.1mm	Panel przedni 19"	483mm
30702-058		RAL 7035	Nie	132.5mm	Panel przedni 19"	483mm

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Please order 19" assembly kit separately.

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.