

Dekkmontering



Deck assemblies hold the nVent LENTON Quick Wedge coupler in place during installation. The Deck Assemblies attach to the yoke of the pin driver. Each deck assembly is designed for a specific reinforcing bar size and is quickly and easily changed in the field.

FUNKSJONER

Color-coded and stamped with appropriate reinforcing bar size

Simple design allows quick changes between bar sizes

Securely holds the coupler during assembly

SPESIFIKASJONER

Avslutt: Malt

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Armeringstørrelse, metrisk	Armeringstr., US	Armeringsjern, Canada	Lengde (L)	Bredde (W)
ML534	145792	20 mm	#6	20M.	102mm	88 mm
ML533	145791	16 mm	#5	15M.	102mm	88 mm
ML532	145790	12 mm	#4	10M.	102mm	88 mm

Table 2/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Høyde (H)	Vekt på enhet	Farge
ML534	145792	93 mm	0.48 kg	Gul

Katalognummer	Artikkelnummer	Høyde (H)	Vekt på enhet	Farge
ML533	145791	93 mm	0.64 kg	Oransje
ML532	145790	93 mm	0.71 kg	Rød

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Quick Wedge Operator's Manual.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE