

Varistar CP Base/Plinth Side

Strømforsyning

Sides trim to mount to Varistar CP base/plinth

FUNKSJONER

Base/plinth sides, plain

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Høyde	Dybde	Package Quantity	Farge	Color Code	Finish
24630-038	100 mm	1000 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pulverlakkert
24630-039	100 mm	1100 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pulverlakkert
24630-040	100 mm	1200 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pulverlakkert
24630-041	200 mm	1000 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pulverlakkert
24630-042	200 mm	1100 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pulverlakkert
24630-043	200 mm	1200 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pulverlakkert
24630-077	100 mm	600 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pulverlakkert
24630-078	100 mm	800 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pulverlakkert
24630-079	100 mm	900 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pulverlakkert

Katalognummer	Høyde	Dybde	Package Quantity	Farge	Color Code	Finish
24630-080	200 mm	600 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pulverlakkert
24630-081	200 mm	800 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pulverlakkert
24630-082	200 mm	900 mm	1	Black Grey	RAL 7021	Pulverlakkert
24630-083	100 mm	300 mm		Black Grey	RAL 7021	Pulverlakkert
24630-084	200 mm	300 mm		Black Grey	RAL 7021	Pulverlakkert

Table 2/2

Katalognummer	Materiell	Product Type	Type	Emballasjeenhet
24630-038	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	Par
24630-039	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	Par
24630-040	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	Par
24630-041	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	Par
24630-042	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	Par
24630-043	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	Par
24630-077	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	Par
24630-078	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	Par
24630-079	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	Par
24630-080	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	Par
24630-081	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	Par
24630-082	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	Par

Katalognummer	Materiell	Product Type	Type	Emballasjeeenhet
24630-083	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	
24630-084	Stål	Cabinet/Rack Base	Plinth Side	

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order base/plinth for front/rear separately.

Cannot be used in conjunction with castors

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE