

HWAT selvregulerende varmekabel



nVent RAYCHEM HWAT selvregulerende varmekabel opprettholder vanntemperaturer i en bygnings varmtvannsledninger. Installeres under termisk isolasjon, kompenserer automatisk for varmetap der de oppstår og gir en energieffektiv løsning.

FUNKSJONER

Enkelt design: enkelt rør i stedet for resirkuleringssystem

Øyeblikkelig varmt vann fra kran: for redusert tid brukt ved kran og vannsvinn, opprettholdes vann ved spesifikke temperaturer, ingen returrør eller retur av kaldt vann i vannvarmeren

Enkle å installere: kutt til lengde, metermerket, enkle RayClic-koblinger

Energieffektiv og trygg: ingen overoppheting, avansert energisparing og overvåkning med HWAT-ECO eller ACS-30-kontroller

Pålitelig og lang levetid: 10 year product warranty available, aluminum foil layer to protect from chemical ingress, maintenance free

SPESIFIKASJONER

Jording type:	Flettet skjerm
Ytterkappe material:	Modifisert polyolefin
Ledermateriale:	Nikkel-belagt kobber

Table 1/2

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Tilkoblingsspenning	Farge	Maks. lengde	Nominell bredde
258015-000	HWAT-L	1038208	220 – 240 V	Gul	180 m	13.8 mm
498639-000	HWAT-M	1038209	220 – 240 V	Oransje	100 m	13.7 mm
266435-000	HWAT-R	1038210	220 – 240 V	Rød	100 m	16.1 mm

Table 2/2

Katalognummer	Elementnavn	Elnummer	Nominell tykkelse
258015-000	HWAT-L	1038208	6.8 mm
498639-000	HWAT-M	1038209	7.6 mm
266435-000	HWAT-R	1038210	6.7 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Requires the use of a 30 mA residual current device (RCD) to provide maximum safety and protection from fire. Alle varmekabler må beskyttes med sikring av C-typen.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlattelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT