

NGC-40-serien, fordelingstavle

nVent RAYCHEM NGC-40 panelløsning er et multifunksjonelt system for styring, overvåking og kraftfordeling med en unik enkeltstående kontrollarkitektur som gir den mest pålitelige sentrale kontrollen og overvåkningsmiddelet for ditt varmestyringssystem. Systemet støtter opptil 32 kretser per panel og tilbyr fullt fleksibel konfigurasjon og individuelle enkelt- og trefasekontrollere med SIL2-temperaturbegrenser. Systemstatus og feil rapporteres til brukeren, som vises på brukergrensesnittet nVent RAYCHEM Touch 1500 eller eksternt ved hjelp av nVent RAYCHEM Supervisor-programvare.

FUNKSJONER

Enkel å installere, konfigurere og betjene

Omfattende muligheter for kontroll, overvåking, alarm og strømdistribusjon

Modulær, gir konfigurasjon og komponentfleksibilitet: optimalisere prosjektspesifikke behov og kostnader

Omfattende kommunikasjon, systemstatus og feil rapporteres med meldinger og alarmer: optimaliserer vedlikehold og gjenopprettingstid

SPESIFIKASJONER

Hovedbryter strømklassifisering: 160 A
Nominell spenning: 240 V

Table 1/1

Katalognummer	Elementnavn	Sikringer antall	Kurssikringer	Regulatormodul	Touch 1500 Included
1244-014352	PSS-160A/10kA-PDS-40-12HTC/25A-2HTC3/40A-T	14	25 A, Type C	12 x NGC-40-HTC, 2 x NGC-40-HTC3	Ja
1244-014353	PSS-160A/10KA-PDS-40-12HTC/25A-2HTC3/40A	14	25 A, Type C	12 x NGC-40-HTC, 2 x NGC-40-HTC3	Nei
1244-014348	PSS-160A/10KA-PDS-40-24HTC/16A-T	24	16 A, Type C	24 x NGC-40-HTC	Ja

Katalognummer	Elementnavn	Sikringer antall	Kurssikringer	Regulatormodul	Touch 1500 Included
1244-014349	PSS-160A/10KA-PDS-40-24HTC/16A	24	16 A, Type C	24 x NGC-40-HTC	Nei
1244-014350	PSS-160A/10KA-PDS-40-30HTC/16A-T	30	16 A, Type C	30 x NGC-40-HTC	Ja
1244-014351	PSS-160A/10KA-PDS-40-30HTC/16A	30	16 A, Type C	30 x NGC-40-HTC	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT