

Polymerkoblingsboks for PI-kabler



nVent RAYCHEM JB-EX-XX er koblingsbokser med eller uten jordplate og ekstern jordingsbolt. Avhengig av typen er de utstyrt med 10 mm² eller 35 mm² rekkeklemmer for å tillate last opptil 100 A til en strømforsyning eller andre konfigurasjoner som T-avgreninger eller skjøter. Tilgjengelig i ulike størrelser med ulike antall M20-innganger for å tilpasse flere konfigurasjoner og elektriske belastninger.

FUNKSJONER

Enkel og rask installasjon, enkel å vedlikeholde

Godkjent eksplosjonsfarlige områder

Tilgjengelig i ulike modeller og størrelser for flere konfigurasjoner

Pålitelig og lang levetid: 10 year product warranty available, maintenance free

SPESIFIKASJONER

Områdeklassifisering: Non-Hazardous; Hazardous

IP-klassifisering: IP66

Montering: Vegg-/festebrakett montert

Omgivelsestemperatur: -55 til 55°C

Table 1/2

Katalognummer	Elementnavn	Maks. spenning	Kabelinngang	Maks. tverrsnitt på leder	Høyde	Bredde
1244-006384	JB-EX-20-EP	590 V	1xM25 3xM20	10 mm ²	120 mm	122 mm
1244-000579	JB-EX-21	550 V	1xM32 6xM20	10 mm ²	160 mm	160 mm
1244-000590	JB-EX-20	590 V	1xM25 3xM20	10 mm ²	120 mm	122 mm
1244-006653	JB-EX-21/35MM2	690 V	1xM40 6xM20	35 mm ²	160 mm	260 mm

Table 2/2

Katalognummer	Elementnavn	Dybde	Lysindikasjon inkludert	Jordingsplate inkludert
1244-006384	JB-EX-20-EP	90 mm	Nei	Ja
1244-000579	JB-EX-21	90 mm	Nei	Nei
1244-000590	JB-EX-20	90 mm	Nei	Nei
1244-006653	JB-EX-21/35MM2	90 mm	Nei	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258
 Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
 Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
 Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800
 Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT