

Raystat-V5 kontrollenhet



nVent RAYCHEM RAYSTAT V5 er en elektronisk ledningsavlesning eller proporsjonal omgivelsesføler-kontroll (PASC) for selvregulerende varmekabler. Veggmontering er mulig for utendørs montering, måler omgivelsestemperatur og bestemmer syklustiden når varmekabler vil bli spenningsatt, noe som resulterer i svært betydelige energibesparelser.

FUNKSJONER

Enkel konfigurering og programmering

Fleksibel temperaturstyring for rørføler eller føler for omgivelsestemperatur

Proporsjonal omgivelsesføler-kontroll (PASC) for bedre energibesparelser i omgivelsesfølermodus

Alarmrelé med vekselkontakt for å signalisere strøm-, temperatur- eller kommunikasjonsproblemer

Overvåking av rørtemperatur, med alarm for høy og lav temperatur

Eksternt konfigurerbar: kan settes opp før endelig installasjon

Pålitelig og lang levetid: 6 year extended product warranty available

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Elementnavn	Tilkoblingsspenning	Utgangsrelé	Alarmrelé	Temperature Range, Ambient Sensing	Temperature Range, Line Sensing
1244-022440	RAYSTAT-V5	180 – 253 V	25 A @ 230 VAC	Single Pole Double Throw Relay, Voltage-free	0 – 30 °C	0 – 90 °C

Table 2/3

Katalognummer	Elementnavn	Følertype	Lengde på følerkabler	IP-klassifisering	Montering	Høyde
---------------	-------------	-----------	-----------------------	-------------------	-----------	-------

1244-022440	RAYSTAT-V5	NTC, 2K Ω @ 25°C	5 m	IP65	Wall Mounted/DIN Rail	110 mm
-------------	------------	-------------------------	-----	------	-----------------------	--------

Table 3/3

Katalognummer	Elementnavn	Bredde	Dybde
1244-022440	RAYSTAT-V5	210 mm	85 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Max Temperature Range, Line Sensing can be extended to 250° using the Raystat-V5 Plug-in Sensor Module and PT100 sensor

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlattelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT