

SBS-FP-xx-16A sikringsskap for frostbeskyttelse av rør



nVent RAYCHEM SBS-FP-xx-16 A-styreskap gir en integrert løsning for nVent RAYCHEM selvregulerende varmekabler for bruk til frostbeskyttelse av rør. Den tilbyr styring av flere varmekabler, hver med sensorkontroll eller proporsjonal omgivelsesføler-kontroll (PASC) med integrert elektrisk beskyttelse. For 400 VAC (3-fase).

FUNKSJONER

Tilgjengelig med Elexant 450c med Modbus RS485-port for tilkobling for fjernovervåking, konfigurasjon og lettere integrasjon i byggadministrasjonssystemer (BMS).

Enkel og rask tilkobling av flere kurser direkte i ett enkelt skap

High capacity, with 3-12 maximum circuit lengths connected into the panel

Fullt integrert system: alle tilkoblinger, kursbeskyttelse og sikkerhets enheter integrert i panelet

Energisparing: med alternativer for digital sensorføling eller proporsjonal omgivelsesføler-kontroll (PASC)

Pålitelig, komplett system fra én produsent og spesifikt utformet for frostsikringssystemer for rør

Pålitelig og lang levetid: 6 year extended product warranty available, maintenance free

SPESIFIKASJONER

Faseantall:	3
Kurssikringer:	16 A, Type C
IP-klassifisering:	IP65
Beskyttelse:	Jordfeilbryter
Montering:	Veggmontert
Overspenningsvern:	Ja

Table 1/2

Katalognummer	Elementnavn	Gruppemengde	Sikringer antall	Hovedbryter strømklassifisering	Circuit Breaker Quantity, 30 mA	Kontroller inkludert
---------------	-------------	--------------	------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------

1244-022467	SBS-FP-3x16A-ELEXANT450c	1	3	40 A	1	Elexant 450c
1244-022628	SBS-FP-3x16A-ELEXANT450c-MODBUS	2	3	40 A	1	Elexant 450c
1244-022468	SBS-FP-6x16A-ELEXANT450c	2	6	40 A	2	Elexant 450c
1244-022629	SBS-FP-6x16A-ELEXANT450c-MODBUS	2	6	40 A	2	Elexant 450c
1244-022469	SBS-FP-9x16A-ELEXANT450c	3	9	63 A	3	Elexant 450c
1244-022630	SBS-FP-9x16A-ELEXANT450c-MODBUS	3	9	63 A	3	Elexant 450c
1244-022470	SBS-FP-12x16A-ELEXANT450c	4	12	63 A	4	Elexant 450c
1244-022631	SBS-FP-12x16A-ELEXANT450c-MODBUS	4	12	63 A	4	Elexant 450c

Table 2/2

Katalognummer	Elementnavn	Kommunikasjonsprotokoll	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale i boksen
1244-022467	SBS-FP-3x16A-ELEXANT450c	Ingen	600 mm	400 mm	210 mm	Stål
1244-022628	SBS-FP-3x16A-ELEXANT450c-MODBUS	Modbus RTU	600 mm	600 mm	210 mm	Stål
1244-022468	SBS-FP-6x16A-ELEXANT450c	Ingen	600 mm	600 mm	210 mm	Stål
1244-022629	SBS-FP-6x16A-ELEXANT450c-MODBUS	Modbus RTU	600 mm	600 mm	210 mm	Stål
1244-022469	SBS-FP-9x16A-ELEXANT450c	Ingen	800 mm	800 mm	210 mm	Stål
1244-022630	SBS-FP-9x16A-ELEXANT450c-MODBUS	Modbus RTU	800 mm	800 mm	210 mm	Stål
1244-022470	SBS-FP-12x16A-ELEXANT450c	Ingen	800 mm	800 mm	210 mm	Stål

Katalognummer	Elementnavn	Kommunikasjonsprotokoll	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale i boksen
1244-022631	SBS-FP-12x16A-ELEXANT450c-MODBUS	Modbus RTU	800 mm	800 mm	210 mm	Stål

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Fullstendige tegninger og skjemaer følger med produktet. Alle elektriske installasjoner må utføres av godkjent elektriker i samsvar med lokale elektriske krav og regler.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlattelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT