

TTA-SIM-2 Alarmmodul

nVent RAYCHEM TraceTek TTA-SIM-2 er et forenklet alarmpanel for lekkasjedeteksjonssystemer på små områder, tilgjengelig i 120 eller 230 V. Opptil 150 m (500 fot) sensorkabel kan overvåkes av enheten. Den indikerer lekkasjen med en LED-lampe og lydalarm, og flytter et relé med potensialfri kontakt. Lekkasje plasseringen vises på en innebygd LCD-skjerm. TTA-SIM kan installeres i nettverk med andre nVent RAYCHEM TraceTek-kontrollere, eller koblet til et vertsovervåkningssystem.

FUNKSJONER

Enkel å installere og betjene

Robust polykarbonatkapling for tøffe omgivelser

60 dB audible alarm with silence button

Indikatorlamper for å indikere strøm, lekkasje, kabelproblemer og kommunikasjonsstatus

Potensialfrie kontakter for alarmsignalisering

SPESIFIKASJONER

NEMA-klassifisering:	1 Indoor, electrical protection
Dybde:	100 mm
Høyde:	120 mm
Maks. lengde på sensorkabel metrisk:	150 m
Bredde:	240 mm
Driftstemperatur:	0 – 50 °C
IP-klassifisering:	IP20
Display:	LCD
Relékontakter:	SPDT, Form C

Table 1/1

Katalognummer	Elementnavn	Tilkoblingsspenning
P000000155	TTA-SIM-2-120	96 – 132 V
P000000156	TTA-SIM-2-230	216 – 253 V

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.

Nord-Amerika

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latin-Amerika

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM **PYROTENAX** **TRACER** **NUHEAT**