


Innsetter / Extractor håndtak type IEL, svart spak, grå knapp, bunn, 100 stykker


KATALOGNUMMER

20817-613



Innsetter/avtrekkshåndtak av type IEL i henhold til IEEE 1101,10. To av disse håndtakene kan overvinne en enkelt spak kraft på 700N (per par).

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Egnet for innsetting og ekstraksjonskrefter opp til 700 N (per par)

I henhold til IEEE 1101,10 og IEC 60297-3-102

En mikrobryter kan monteres

PRODUKTEGENSKAPER

Pakkeantall: 100

Håndtakstype: IEL; Nederst foran; Øvre bakre i/O

Brennbarhetsvurdering: UL® 94V-0

Farge: Svart

Samsvarer med: NS-EN 45545-2

Materiale: Polykarbonat; Sinklegering

Produkttype: Håndtak


Type: Innsetting/uttrekkvogn, Standard

Arbeider med: Frontpaneler

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vennligst bestill kodepinner og mikrobryter separat.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE