

Outdoor Comline FTTX Cabinet

Data Solutions



Telecom applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather, Vandalism and thereby ensuring operational continuity. nVent SCHROFF cabinets can be used as Dslam / Point of Presence / Zone pooling / FTTC / FTTH / MFG cabinets.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Height dimensions without plinth (140 mm)

Single wall, lightweight aluminium cabinet

Insulated cabinet

IP 55

SPECYFIKACJE

Materiał: Aluminium

Table 1/3

Numer katalogowy	Typ produktu	Rodzina produktów	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość	Głębokość
12349-006	Szafa zewnętrzna	Comline FTTX	25U	1200mm	800mm	600mm

Numer katalogowy	Typ produktu	Rodzina produktów	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość	Głębokość
12349-005	Szafa zewnętrzna	Comline FTTX	12U	600mm	800mm	600mm
12349-007	Szafa zewnętrzna	Comline FTTX	12U	600mm	800mm	600mm
12349-008	Szafa zewnętrzna	Comline FTTX	25U	1200mm	800mm	600mm

Table 2/3

Numer katalogowy	Typ ściany	Typ drzwi	Dostęp	Chłodzenie	Ekranowanie EMC	Zgodność z
12349-006	Pojedyncza ścianka	Pojedyncze drzwi	Przód, Wstecz	Izolacja	Nie	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-005	Pojedyncza ścianka	Pojedyncze drzwi	Przód, Wstecz	Izolacja	Nie	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-007	Pojedyncza ścianka	Pojedyncze drzwi	Przód, Wstecz	Izolacja	Nie	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-008	Pojedyncza ścianka	Pojedyncze drzwi	Przód, Wstecz	Izolacja	Nie	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Table 3/3

Numer katalogowy	Liczba opakowań	Wykończenie
------------------	-----------------	-------------

12349-006	1	Powłoka proszkowa
12349-005	1	Powłoka proszkowa
12349-007	1	Powłoka proszkowa
12349-008	1	Powłoka proszkowa

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE