

Uchwyt do kosza drutowego PEMSA L

Data Solutions



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Łatwa w obsłudze funkcja szybkiego połączenia

Idealne do typowych instalacji ściennych i kanałowych

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

SPECYFIKACJE

Zakończ: Galwanizowany elektrolitycznie


Materiał: Stal

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
WBT200LBRKT	820220	270mm	54mm	138mm	588N	

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
WBT100LBRKT	820200	170mm	54mm	138mm	588N	DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT BRT, ANOR EU WTB B S
WBT300LBRKT	820230	370mm	54mm	138mm	373N	ANOR EU WTB B S, CE, CADDY EU WBT BRT, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WTB B
WBT400LBRKT	820240	470mm	54mm	138mm	275N	CE, CADDY EU WBT BRT, ANOR EU WTB B S, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WTB B
WBT150LBRKT	820210	220mm	54mm	138mm	588N	DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S, CE, CADDY EU WBT BRT

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.