

28 Lok-Tainer

KATALOGNUMMER

28S-13-8-L



Serie 28 Lok Tainer er designet for kabinetter med kalde veggspor og har skrueaktivering, kam- og lobedesign for PBC-oppbevaring i moderate støt- og vibrasjonsmiljøer.

ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert beryllium, som er kjent for staten California for å forårsake kreft. For mer informasjon, gå til www.P65Warnings.ca.gov.

FUNKSJONER

For applikasjoner med kald vegg

Cam og lobe basert oppbevaring design

Laget av beryllium kobber eller stål

Tilgjengelig ubelagt eller med sølv, ebanol, kobber, gull, nikkel, sink klar kromat, eller sink gul kromatbelegg

Festes til kabinettet med standard nagler eller eyelets

Skru på skruen

Støtter PCB-tykkelse fra 0,64 mm (0,025 tommer) til 3,36 mm (0,132 tommer)

Lengde 127,0 mm (5,0 tommer) til 304,8 mm (12,0 tommer), trinn på 12,7 mm (0,5 tommer)

Vekt 0,97 g/cm (0,087 oz/ tommer)

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: PCB-holder

Materiale: Stål; Beryllium kobber

Type: PCB Lok-Tainer (Cam and Lobe Design)

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fra tid til annen kan nVent endre sine produktspesifikasjoner for å være i samsvar med gjeldende industri, militære eller andre relevante standarder. Med mindre annet er gjensidig skriftlig avtalt, kan kansellerte eller erstattede militære spesifikasjoner sertifiseres i henhold til de nyeste eller erstatter spesifikasjonene. Produkter som er produsert i samsvar med slike spesifikasjoner, vil anses som fullstendig compatible uansett om du har blitt varslet om slike endringer, selv om det er forskjellig fra den opprinnelige spesifikasjonen eller de som kunden refererer til.

Timing og tilgjengelighet av produkter som inneholder beryllium kobbermateriale er avhengig av materialtilgjengelighet og har ledetider på opptil 52 uker.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE