


Vannrett skinne, front, type L-OD, lys, uten leppe, 1000 mm

KATALOGNUMMER

34560-001



Combinations of horizontal rails and side panels

„+“ = can be combined, „-“ = combination not recommended

	Subrack 19	Subrack 23	Subrack 33	Subrack 33 (light)
Subrack 19	-	+	+	+
Subrack 23	+	+	+	+
Subrack 33	+	+	-	-
Subrack 33 (light)				
Side panel	Light 19	Dark 23	Dark 33	Dark 33

Side panel

Den horisontale skinnen uten leppe gjør det mulig å bruke et oppsett som for eksempel et frontpanel på 6 U for en subrack som er delt inn i 2 x 3 U.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

For montering bak frontpanel i full bredde

< 28 HP for ikke å skrive ut

Uten leppe (L-OD)

Aluminiumsekstrudering, anodisert finish, ledende kontaktoverflate

PRODUKTEGENSKAPER

Rackbredde: 195HP

Pakkeantall: 1

Avslutt: Eloksert

Lengde: 1000mm

Materiale: Aluminium

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO LUFT; CompacPRO; PropacPRO

Produkttype: Vannrett skinne

Type: Lys, OD

Arbeider med: Subracks; Tilfeller

Net Weight: 0.285kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE