

Horizontal Rail Rear, Type AB for Rear I/O Board Guides, 84 HP

KATALOGNUMMER

34561-584



Combinations of horizontal rails and side panels

	Side panel	Light x 1	Flexibel F	Heavy x 10	Bagged x 10
Horizontal rail		+	+	-	-
Light x 1		+	+	-	-
Flexibel F		+	+	-	-
Heavy x 10		+	+	+	+
Bagged x 10		+	+	+	+

Aluminium ekstrudering horisontal skinne av typen AB (AB = støtte), for bakre i/O-kortføringer, med en anodisert overflate og ledende kontaktoverflate. Egnert for RatiopacPRO/-AIR og EuropacPRO/-robust).

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

For CompactPCI i området bak i/o

For 2 x 3 U-utvidelse kreves 2 horisontale skinner av type AB

Aluminiumsekstrudering, anodisert overflate, ledende kontaktoverflate, uten HP-merking

PRODUKTEGENSKAPER

Rackbredde: 84HP

Antall pakker: 1

Overflate: Elokstert

Lengde: 431.8mm

Materiale: Aluminium

Produktserie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO LUFT; CompacPRO; PropacPRO

Produkttype: Vannrett skinne

Type: Type AB

Fungerer med: Subracks; Tilfeller

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Levering er i standard pakke multipler. Prisen er per enkelt element.

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE