

Podstawa/cokół Varistar CP

Data Solutions

Cokół umożliwia funkcjonalne przechowywanie nadmiaru zespołów kabli i chroni dolną część szafki przed gryzoniami.



FUNKCJE

2 profile wspornikowe, z przodu i z tyłu

Nośność statyczna 1000 kg.

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Podstawa szafki/stelaża

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru	Głębokość
24630-067	200mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021	
24630-034	100mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021	600mm
24630-066	200mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021	
24630-065	100mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021	
24630-064	100mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021	

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru	Głębokość
24630-037	200mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021	
24630-036	200mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021	
24630-035	100mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021	

Table 2/2

Numer katalogowy	Zakończ	Typ
24630-067	Malowany proszkowo	Cokół podstawy, Gładka
24630-034	Malowany proszkowo	Cokół podstawy, Perforowane
24630-066	Malowany proszkowo	Cokół podstawy, Gładka
24630-065	Malowany proszkowo	Cokół podstawy, Gładka
24630-064	Malowany proszkowo	Cokół podstawy, Gładka
24630-037	Malowany proszkowo	Cokół podstawy, Perforowane
24630-036	Malowany proszkowo	Cokół podstawy, Perforowane
24630-035	Malowany proszkowo	Cokół podstawy, Perforowane

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Boczne listwy ozdobne należy zamówić oddzielnie.

Nie może być używany w połączeniu z kółkami samonastawnymi

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.