

Panel boczny Varistar CP, podzielony, z szybkozłączką i blokadą

Data Solutions



Panele boczne (2 sztuk) z szybkozłączką bez zestawu uziemiającego do szaf Varistar CP.

FUNKCJE

Stalowy, 1 mm

2 dzielony panel boczny bez zestawu uziemiającego

Zestaw blokady bezpieczeństwa w zestawie

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Panel szafki/szafy serwerowej

Stopień ochrony: IP20

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Głębokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru
21630-061	42U	2000mm	1000mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-062	42U	2000mm	1100mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-063	42U	2000mm	1200mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-067	47U	2200mm	1000mm	2	Czarny szary	RAL 7021

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Głębokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru
21630-068	47U	2200mm	1100mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-069	47U	2200mm	1200mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-073	52U	2450mm	1000mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-074	52U	2450mm	1100mm	2	Czarny szary	RAL 7021
21630-075	52U	2450mm	1200mm	2	Czarny szary	RAL 7021

Table 2/2

Numer katalogowy	Zakończ	Materiał	Typ
21630-061	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-062	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-063	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-067	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-068	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-069	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-073	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-074	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie
21630-075	Malowany proszkowo	Stal	Panel boczny, szybkie zwalnianie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE