


Skrueskrue



For å feste den gjengede innsatsen i den horisontale skinnen.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Skrueskrue

SPESIFIKASJONER

Type: Skrueskrue

Produkttype: Skrue

Table 1/2

Katalognummer	Lengde	Antall pakker	Gjengestørrelse	Overflate	Materiale	Produktserie
21102-980	8mm	100	M2.5		Rustfritt stål	
21100-276	8mm	100	M2.5	Nikkel belagt	Stål	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO LUFT, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO

Katalognummer	Lengde	Antall pakker	Gjengestørrelse	Overflate	Materiale	Produktserie
21100-646	8mm	100	M3	Nikkel belagt	Stål	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO LUFT, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO

Table 2/2

Katalognummer	Fungerer med	Dreiemoment	Sertifiseringer	Hurtiglevering
21102-980	Subracks, Tilfeller, Understell	0.37N·m		Nei
21100-276	Subracks, Tilfeller, Understell		RoHS	Nei
21100-646	Subracks, Tilfeller, Understell		RoHS	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE