

Teleskopiske lysbilder C-profil for kabinett



Teleskopiske rutsjebaner med styreprofil for montering i skap med 25 kg lastekapasitet.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

For montering av 84 hk brede subracks i 19-tommers planet

Lastekapasitet: 25 kg per par.

Styringsprofilen (1) er tilpasset festedimensjonen i skapet (den er boltet til skapsprofilen på 19 tommer); adapterskinne (3) er tilpasset dybde- og festedimensjonen på underholderen (den settes inn i styringsprofilen som en teleskopisk skyvebryter)

SPESIFIKASJONER

Materiale:	Aluminium
Avslutt:	Eloksert
Type:	C profil
Produkttype:	Teleskopisk lysbilde

Table 1/1

Katalognummer	Dybde	Pakkeantall	Hurtiglevering
24562-446	250mm	2	Nei

Katalognummer	Dybde	Pakkeantall	Hurtiglevering
24562-460	500mm	2	Nei
24562-464	600mm	2	Nei
24562-449	600mm	2	Nei
24562-461	600mm	2	Nei
24562-466	800mm	2	Nei
24562-451	800mm	2	Nei
24562-474	800mm	2	Nei
24562-467	900mm	2	Nei
24562-452	900mm	2	Nei
24562-468	1000mm	2	Nei
24562-472	1100mm	2	Nei
24562-473	1200mm	2	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Ingen beskyttelse mot ekstraksjon, ingen stopp ved full forlengelse.

Armeringsjernbanen og C-Rails er testet i henhold til den russiske atomenergimyndigheten GAN standarder.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE