


Varistar CP ståldør, glasert med 3-punkts låsing, forkortet



Forkortet dør tilgjengelig for IP20- og IP55-applikasjoner.

FUNKSJONER

Glassdør

Høyde på tilkoblingsplate 400 mm.

SPESIFIKASJONER

Låsetype:	3-punkts låsing
Produkttype:	Skapdør
Beskyttelsesgrad:	IP20
Materiale:	Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Bredde	Pakkeantall	Farge	Fargekode
---------------	-----------	-------	--------	-------------	-------	-----------

21630-346	47U	2200mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-342	38U	1800mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-347	47U	2200mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-345	42U	2000mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-343	38U	1800mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021
21630-344	42U	2000mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Avslutt	Hurtiglevering
21630-346	Pulverlakkert	Nei
21630-342	Pulverlakkert	Nei
21630-347	Pulverlakkert	Nei
21630-345	Pulverlakkert	Nei
21630-343	Pulverlakkert	Nei
21630-344	Pulverlakkert	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE