


Varistar Deco-rammeadapterbrakett



Adapterbraketter er nyttige når du monterer glideskinner og hyller for en nopen ramme Varistar-skap med deco-ramme.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

For montering av glideskinner og hyller i Varistar Deco

SPESIFIKASJONER

Produkttype: Brakett

Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Pakkeantall	Farge	Fargekode	Avslutt
23130-220	24U	1200mm	2	Svart grå	RAL 7021	Pulverlakkert
23130-221	29U	1400mm	2	Svart grå	RAL 7021	Pulverlakkert
23130-222	33U	1600mm	2	Svart grå	RAL 7021	Pulverlakkert
23130-223	38U	1800mm	2	Svart grå	RAL 7021	Pulverlakkert
23130-224	42U	2000mm	2	Svart grå	RAL 7021	Pulverlakkert
23130-225	47U	2200mm	2	Svart grå	RAL 7021	Pulverlakkert
23130-230	24U	1200mm	2	Lysegrå	RAL 7035	Pulverlakkert
23130-231	29U	1400mm	2	Lysegrå	RAL 7035	Pulverlakkert
23130-232	33U	1600mm	2	Lysegrå	RAL 7035	Pulverlakkert
23130-233	38U	1800mm	2	Lysegrå	RAL 7035	Pulverlakkert
23130-234	42U	2000mm	2	Lysegrå	RAL 7035	Pulverlakkert
23130-235	47U	2200mm	2	Lysegrå	RAL 7035	Pulverlakkert

Table 2/2

Katalognummer	Type	Bredde	Arbeider med	Hurtiglevering
23130-220	Brakett	600mm	Varistar, Varistar CP	Nei
23130-221	Deco-rammebrakett	600mm	Kabinett, Varistar CP	Nei
23130-222	Deco-rammebrakett	600mm	Kabinett, Varistar CP	Nei
23130-223	Deco-rammebrakett	600mm	Kabinett, Varistar CP	Nei

Katalognummer	Type	Bredde	Arbeider med	Hurtiglevering
23130-224	Deco-rammebrakett	600mm	Kabinett, Varistar CP	Nei
23130-225	Deco-rammebrakett	600mm	Kabinett, Varistar CP	Nei
23130-230	Deco-rammebrakett	600mm	Kabinett	Nei
23130-231	Deco-rammebrakett	600mm	Kabinett	Nei
23130-232	Deco-rammebrakett	600mm	Kabinett	Nei
23130-233	Deco-rammebrakett	600mm	Kabinett	Nei
23130-234	Deco-rammebrakett	600mm	Kabinett	Nei
23130-235	Deco-rammebrakett	600mm	Kabinett	Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE