

Materiał spawalniczy nVent ERICO, F20



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Mieszanka składa się głównie z aluminium i tlenku miedzi

Rozwiązanie stosowane głównie w przypadku uziemienia i połączeń

Materiał egzotermiczny znajduje się w górnej części pojemnika, a materiał inicjujący jest ubity w jego dolnej części

Zapakowany według rozmiarów w pojemniki z tworzywa sztucznego z przezroczystymi pokrywkami

Pojemniki są zapakowane w pudełka z tworzywa sztucznego umieszczone wraz metalowymi dyskami

Dla każdego połączenia spawanego należy stosować jeden krążek

Właściwości niewybuchowe

Nie ulega niekontrolowanemu zapłonowi

Wymogi dotyczące materiału egzotermicznego można określić na podstawie szczegółów określonego połączenia nVent ERICO Cadweld

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zgodność z
115	163050	EN IEC® 62561-1 stałe połączenie

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zgodność z
150	163060	EN IEC® 62561-1 stałe połączenie
200	163070	EN IEC® 62561-1 stałe połączenie
25	163000	EN IEC® 62561-1 stałe połączenie
250	163080	EN IEC® 62561-1 stałe połączenie
32	163010	EN IEC® 62561-1 stałe połączenie
45	163020	EN IEC® 62561-1 stałe połączenie
500	163090	EN IEC® 62561-1 stałe połączenie
65	163030	EN IEC® 62561-1 stałe połączenie
90	163040	EN IEC® 62561-1 stałe połączenie
15	163590	

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.