

nVent ERICO PermaZacisk uziemiający do rur wodociągowych i gazowych



nVent ERICO PermaGround Water and Gas Pipe Ground Clamp is engineered of high-strength 6061-T6 aluminum alloy and are used for connecting copper or aluminum conductors to copper water pipe, galvanized pipe or steel conduit. The conductor and pipe range taking capabilities make this connector ideal for installations requiring long ground wire runs.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Element o dużej wytrzymałości, wykonany z silikonu i brązu

Rozwiązanie używane do podłączania przewodów miedzianych do metalowej rury wodnej, prętów uziemiających lub elastycznej rury gazowej (CSST) z sześciokątnymi złączkami z mosiądzu

Zgodność z wymogami określonymi w NFPA® 54, NFGC® (National Fuel Gas Code) i NEC® (National Electric Code) w wersji z 2009 w zakresie łączenia instalacji gazowych z falistymi rurami ze stali nierdzewnej (CSST) z przewodem uziemiającym instalacji elektrycznej budynku

Wersja SH do zastosowań na zewnątrz

SPECYFIKACJE

Do użytku na zewnątrz: Nie


Materiał: Brąz silikonowy

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar rury, nominalny (Ø)	Rozmiar rury, rzeczywisty (Ø)	Szerokość sześciokątna (W)	Rozmiar przewodu
------------------	----------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------

CWP1J	710261	1/2" - 1"	12.7 - 25.4 mm	25.4 - 31.75 mm	#10 Solid - #2 Solid, 6 mm ² Solid - 25 mm ² Stranded
CWP2J	710263	1 1/4" - 2"	31.8 - 50.8 mm	38.1 - 54 mm	#10 Solid - #2 Stranded, 6 mm ² Stranded - 25 mm ² Stranded

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE