

# Łącznik do torowych połączeń stykowych, prąd sygnałowy



## FUNKCJE

Stosowany do mocowania elementów bondstrand, przewodów torowych z miedzi litej, układów foulingowych lub połączeń wokół łubka

Wbijane do otworu o średnicy 3/8" (9,5 mm) wywierconego w środku szyny i wprowadzane od strony, od której wywiercono otwór

## SPECYFIKACJE

Table 1/2


| Numer katalogowy | Materiał                                  | Wykończenie                       | Rozmiar przewodu | Rozmiar przewodu złącza | Długość (L) | Średnica 1 (Ø1) |
|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|-----------------|
| SBPAC3A          | Stop miedzi, Cadmium Bronze, Carbon Steel | Electrogalvanized, Cynowany, Bare | 3/16" Bondstrand | 3/16" Bondstrand        | 120.7mm     | 4.8 mm          |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Średnica 2 (Ø2) | Głębokość (D) |
|------------------|-----------------|---------------|
| SBPAC3A          | 10.5 mm         | 31.75mm       |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Do montażu zalecany jest smar do połączeń wtykanych (T369).



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE