



Zacisk uziemiający pręta zbrojeniowego, o dużej wytrzymałości



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zapewnia dwa punkty łączenia z elektrodami z otuliną betonową (pręt zbrojeniowy), przeznaczone do stosowania w przypadku stanów, dla których są one wymagane przez instytucję posiadającą jurysdykcję na danym terenie (Authority Having Jurisdiction, AHJ)

Rozwiązanie jest zgodne z normą 2005 NEC® w zakresie łączenia z prętem zbrojeniowym w ramach systemu uziemienia

Nadaje się do zastosowań podziemnych

Posiada konstrukcję wykonaną ze stopu brązu o dużej wytrzymałości

Łatwa instalacja

SPECYFIKACJE


Materiał: Brąz

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar przewodu	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA	Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada	Certyfikaty
------------------	----------------	------------------	--	----------------------------------	-------------------------------------	-------------

RC70	710325	#8 Solid - 2/0 Stranded, 10 mm ² Stranded - 70 mm ² Stranded	8 - 18 mm	#3 - #6	10M - 20M.	UL
RC100	710335	#8 Solid - 4/0 Stranded, 10 mm ² Stranded - 100 mm ² Stranded	18 - 36 mm	#6 - #11	20M - 35M.	UL, cUL

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE