

Szpilka do wstęgi zestawu szyn



SCHEMATY



FUNKCJE

Zapewnia materiały umożliwiające bezpośrednie podłączenie trzpieni do osi neutralnej środka szyny metodą egzotermiczną

Zestaw zawiera dopasowaną formę nVent ERICO Cadweld, narzędzie do czyszczenia form, pistolet krzemieniowy, trzpień, podkładki i nakrętki

SPECYFIKACJE

Liczba połączeń:	1
Minimalna ilość zamówienia:	50
Typ szyny:	RI52;RI59

Table 1/2

Numer katalogowy	Materiał	Rodzina form	Długość (L)	Średnica (Ø)	Rozmiar gwintu (TS)	Kołki gwintowane
------------------	----------	--------------	-------------	--------------	---------------------	------------------

PBK244	Graphite, Silicon Bronze, Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301)	HV	49.27mm	9.5 mm	3/8" UNC	Stal nierdzewna (x1)
PBK245	Graphite, Silicon Bronze, Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301)	HV	49.27mm	18.8 mm	5/8" UNC	Stal nierdzewna (x1)

Table 2/2


Numer katalogowy	Podkładki	Nakrętki
PBK244	3 "Silicon Bronze Lock Washer (8)	3 "-16 UNC Krzemowa nakrętka sześciokątna z brązu (8)
PBK245	5 "Silicon Bronze Lock Washer (8)	5 "-11 UNC Krzemowa nakrętka sześciokątna z brązu (8)

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Rama spawarki jest sprzedawana oddzielnie.

Wymagane może być odsunięcie przewodów od siebie. Należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami podanymi na przywieszce dołączonej do formy.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE