

nVent CADDY Piramida H-Frame Podstawa słupkowa



FUNKCJE

Lepszą ochronę membrany dachowej zapewnia mata piankowa lub gumowa, eliminująca zagrożenie wysoką ścieralnością

Odpowiedni dla powierzchni dachowych, w tym dla pokryć jednowarstwowych, bitumicznych, metalowych i z pianki natryskowej

Zapewnia doskonały rozkład obciążenia, nawet przy różnych powierzchniach dachowych

Gumowa powierzchnia styku z dachem jest idealna do montażu paneli słonecznych

Fabrycznie montowany osprzęt montażowy w podstawach

Cynkowane ogniowo i odporne na promieniowanie UV w celu długotrwałego działania

Współpracuje ze standardowymi profilami strut

SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Temperatura	Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego	Interfejs na dachu
PHB	360422	Stal, Polypropylene, Polyethylene	Ocynkowane ogniowo	-34 to 54.4 °C	3:01	Pianka

Table 2/3


Numer katalogowy	Numer artykułu	Typ rozporki	Wysokość (H)	Długość (L)	Szerokość (W)	Powierzchnia
------------------	----------------	--------------	--------------	-------------	---------------	--------------

PHB	360422	A (41 x 41 mm)	117 mm	314mm	314 mm	0.09m ²
-----	--------	----------------	--------	-------	--------	--------------------

Table 3/3

Numer katalogowy	Numer artykułu	Waga jednostki	Obciążenie statyczne
PHB	360422	1.8 kg	3335N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

