


Zestaw suwaka zestawu świateł szybkiego łącza nVent CADDY



Zestaw szpuli nVent CADDY Speed Link Light Pack obejmuje 150-metrową szpulę z linką o średnicy 1 mm oraz 100 bardzo małych zamków blokujących. Inteligentne opakowanie umożliwia wykonawcom wyciągnięcie i przycięcie potrzebnej długości linki bez konieczności wyjmowania całej szpuli, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla każdego elektryka. Zamek blokujący ma estetyczne polerowane wykończenie i 10-kilogramowy udźwig, idealny do podwieszania i zabezpieczania opraw i oznakowania.

FUNKCJE

Zestaw zawiera szpulę linki stalowej nVent CADDY Speed Link oraz zamek blokujący nVent CADDY Speed Link CLP

Szpula linki oraz zamki blokujące są zapakowane razem, co ułatwia transport na miejsce pracy oraz zarządzanie zapasami

Sposób pakowania pozwala wykonawcy wyciągnąć i uciąć potrzebną długość linki, bez konieczności wyjmowania całej szpuli

Idealne do przeróbek oraz w sytuacjach, gdzie potrzebne są linki o niestandardowej długości

Linka wykonana jest z jednej wiązki, która składa się z dziewiętnastu splotów stalowego drutu

Mechanizm zamka blokującego „pchnij/pociągnij” umożliwia łatwą regulację bez użycia kluczyka

Niewielki zamek blokujący w minimalnym stopniu wpływa na wygląd

Uchwyty zwalniające blokadę bezkluczykowego zamka blokującego można łatwo obsługiwać w rękawicach

Dwustronny mechanizm blokujący umożliwia prostą regulację wysokości

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Zakończ	Materiał	Średnica liny drucianej	Długość	Liczba urządzeń blokujących
CLP1L500PACK	196095	Galwanizowany elektrolitycznie	Stal, Brass	1 mm	150m	100

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

