

Urządzenie blokujące nVent CADDY Speed Link SLK



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Mechanizm zamka blokującego „pchnij/ pociągnij” umożliwia łatwą regulację, bez użycia narzędzi

Niewielkich rozmiarów zamek zapewnia estetyczny efekt wizualny

Możliwość rozszerzenia linki do 90 stopni przy zamku, pozwala umieścić go bliżej obciążenia

Rurki od bezkluczykowego zamka blokującego można łatwo obsługiwać podczas noszenia rękawic

Dwustronny mechanizm blokujący umożliwia prostą regulację wysokości

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Średnica liny drucianej	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Grubość (T)
SLK2R10	196770	Steel, Polypropylene, Stop cynku	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2C200	196600	Steel, Polypropylene, Stop cynku	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Średnica liny drucianej	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Grubość (T)
SLK3C200	196730	Steel, Polypropylene, Stop cynku	3 mm	62 mm	24 mm	16 mm


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kąt (a)	Certyfikaty
SLK2R10	196770	90 ° Max	ITB, UL, cUL
SLK2C200	196600	90 ° Max	cUL, ITB, UL
SLK3C200	196730	90 ° Max	

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zamki blokujące są do użytku tylko ze szpulami linki nVent CADDY Speed Link i akcesoriami z tą samą, określoną średnicą linki, co zamek blokujący. Nie stosować z innymi linkami.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

