

Zestaw szpul do szybkiego łącza nVent CADDY SLK



FUNKCJE

Zestaw zawiera szpulę linki stalowej nVent CADDY Speed Link oraz urządzenia blokujące nVent CADDY Speed Link SLK

Szpula drutu oraz urządzenia blokujące są zapakowane razem, co ułatwia transport na miejsce pracy oraz zarządzanie zapasami

Mądry sposób pakowania pozwala wykonawcy wyciągnąć i uciąć każdą, potrzebną długość linki, bez konieczności wyjmowania z pudełka całej szpuli

Idealne do przeróbek oraz w sytuacjach, gdzie potrzebne są niestandardowe długości linek

Linka wykonana jest z siedmiu wiązek, z których każda to siedem splotów stalowego drutu

Mechanizm zamka blokującego „pchnij/ pociągnij” umożliwia łatwą regulację, bez użycia narzędzi

Niewielkich rozmiarów zamek zapewnia estetyczny efekt wizualny

Możliwość rozszerzenia linki do 90 stopni przy zamku, pozwala umieścić go bliżej obciążenia

Rurki od bezkluczykowego zamka blokującego można łatwo obsługiwać podczas noszenia rękawic

Dwustronny mechanizm blokujący umożliwia prostą regulację wysokości

SPECYFIKACJE

Zakończ: Galwanizowany elektrolitycznie

Materiał: Stal

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica liny drucianej	Długość	Liczba urządzeń blokujących
------------------	----------------	-------------------------	---------	-----------------------------

SLK15L500PACK	196045	1.5 mm	150m	100
SLK15L50MPACK	196046	1.5 mm	50m	25
SLK2L100PACK	196047	2 mm	100m	50

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

