

nVent CADDY Speed Link SLK z kotwicą klinową



FUNKCJE

Kompletny system obejmuje linkę stalową, urządzenie blokujące oraz kotwę rozporową firmy fischerwerke GmbH &Co. KG

Szybkie i łatwe mocowanie w spękanym i niespękanym betonie

Nie wymaga specjalistycznych narzędzi

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG

SPECYFIKACJE

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego:	5:01
Średnica wiertła:	6mm
Głębokość otworu wiercenia:	31mm
Głębokość osadzenia:	25 mm Min
Zakończ:	Galwanizowany elektrolitycznie
Materiał:	Stal;Polipropylen;Stop cynku

Table 1/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica liny drucianej	Długość liny stalowej	Długość (L)	Wysokość (H)	Szerokość (W)
SLK2L3WA6	196735	2 mm	3m	54mm	55 mm	19 mm
SLK15L3WA6	196672	1.5 mm	3m	54mm	55 mm	19 mm
SLK2L2WA6	196734	2 mm	2m	54mm	55 mm	19 mm

Numer katalogowy	Numer artykułu	Średnica liny drucianej	Długość liny stalowej	Długość (L)	Wysokość (H)	Szerokość (W)
SLK15L2WA6	196671	1.5 mm	2m	54mm	55 mm	19 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Grubość (T)	Kąt (a)	Obciążenie statyczne
SLK2L3WA6	196735	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK15L3WA6	196672	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2WA6	196734	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK15L2WA6	196671	12.5 mm	90 ° Max	195N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

