

Nakrętka podpórki



FUNKCJE

Umożliwia szybkie i uniwersalne mocowanie prętów gwintowanych i osprzętu do standardowych profili strut

Wstępnie złożona nakrętka gotowa do użycia po wyjęciu z pudełka

Sprężyna utrzymuje zestaw w miejscu, aż wszystko zostanie dokręcone

SPECYFIKACJE

Zakończ: Galwanizowany elektrolitycznie

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta (RS)	A.	B.	C.	Moment obrotowy (TQ)
QSNM12EG	592930	12	8 mm	4 mm	41 mm	
QSNM8EG	592910	8	6 mm	4 mm	41 mm	28 N·m
QSNM10EG	592920	10	8 mm	4 mm	41 mm	55 N·m
QSNM6EG	592900	6	6 mm	4 mm	41 mm	

Table 2/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Obciążenie statyczne1 (F1)	Obciążenie statyczne2 (F2)	Obciążenie statyczne3 (F3)
------------------	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

QSNM12EG	592930	4400N	4700N	4900N
QSNM8EG	592910	3300N	3300N	3300N
QSNM10EG	592920	4400N	4400N	4900N
QSNM6EG	592900	2000N	2000N	2000N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne 1 odpowiada grubości profilu 1,5 mm. Obciążenie statyczne 2 odpowiada grubości profilu 2,0 mm. Obciążenie statyczne 3 odpowiada grubości profilu 2,5 mm.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

