


Kolanko płaskie drabinki kablowej Speedway, 45°



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Umożliwia zmianę kąta naroża o 45° w kierunku koryta kablowego

Zapewnia optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskonapięciowych i do transmisji danych

Innowacyjny zintegrowany system sprzęgający SPEEDLOK

Krawędź zabezpieczająca chroni kable podczas instalacji

Szczelinowy kanał boczny, eliminujący konieczność wiercenia na miejscu w zastosowaniach wymagających przycinania na długość

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

Responsywne usługi projektowania i układu, w tym sejsmiczne

SPECYFIKACJE

Wykończenie: Cynkowane ogniowo


Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Kąt (a)	A	B	C
CL110X750FE4 5HD	840140	750 mm	45 °	926 mm	885 mm	80 mm
CL110X150FE4 5HD	840100	150 mm	45 °	326 mm	460 mm	80 mm
CL110X600FE4 5HD	840130	600 mm	45 °	776 mm	779 mm	80 mm
CL110X300FE4 5HD	840110	300 mm	45 °	476 mm	566 mm	80 mm
CL110X450FE4 5HD	840120	450 mm	45 °	626 mm	673 mm	80 mm
CL110X900FE4 5HD	840150	900 mm	45 °	1076 mm	991 mm	80 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	D
CL110X750FE45HD	840140	110 mm
CL110X150FE45HD	840100	110 mm
CL110X600FE45HD	840130	110 mm
CL110X300FE45HD	840110	110 mm
CL110X450FE45HD	840120	110 mm
CL110X900FE45HD	840150	110 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

