


Zestaw barier, do montazu na wspornikach



Divides wireway into two or three compartments. Plated spring steel brackets hold barriers in place by friction fit inside wireway. Order barrier and bracket separately. Recommended spacing increments of 3 ft.

FUNKCJE

Divides wireway into two or three compartments

Plated spring steel brackets hold barriers in place by friction fit inside wireway

Order barrier and bracket separately. Recommended spacing increments of 3 feet

SPECYFIKACJE

Kod koloru:	ANSI 61
Wykończenie:	Cynkowane; Powłoka proszkowa
Kolor:	Szary
Materiał:	Stal miękka

Table 1/1						
Numer katalogowy	Typ	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Grubość	Szybka wysyłka
F44BB2C	Zestaw bariery	102mm	102mm	25mm	1.9mm	Nie
F66BB2C	Zestaw bariery	152mm	152mm	25mm	1.9mm	Nie
F44BB3C	Zestaw bariery	102mm	102mm		1.9mm	Nie
F44B360	Zestaw bariery	102mm	102mm	1524mm	1.9mm	Nie
F66B560	Zestaw bariery	152mm	152mm	3048mm	1.9mm	Nie
F66BB3C	Zestaw bariery	152mm	152mm		1.9mm	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Sealing Plates package consists of five barriers or five brackets. Each barrier is 60 inches long.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.