

# Zestaw montażowy 19" M6

## Data Solutions



Do standardowego uziemienia użyć nakrętki uziemiającej i podkładki w co najmniej jednym punkcie mocowania.

Jeśli zestaw montażowy 19" jest używany z przewodzącym 19-calowym panelem montażowym, nakrętki klatki uziemiającej nie są potrzebne.

### CERTYFIKATY



### FUNKCJE

Zestawy montażowe do montażu 19-calowych elementów w szafie

Do montażu paneli przednich, pół rozdzielczych lub innych elementów na ramie, uchwytów przesuwnych lub głębokich elementów z kwadratowymi wycięciami

### SPECYFIKACJE

**Typ produktu:** Zestaw montażowy

**Zakończ:** Ocynkowana

Table 1/2

| Numer katalogowy | Długość | Ilość opakowania | Rozmiar gwintu | Materiał | Rodzina produktów | Typ |
|------------------|---------|------------------|----------------|----------|-------------------|-----|
|------------------|---------|------------------|----------------|----------|-------------------|-----|

|           |      |    |    |           |                                                                                                                                                                |                                    |
|-----------|------|----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 21190-095 |      | 4  | M6 | Stal, ABS | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIR,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>COMPTEC,<br>Inpac,<br>MultipacPRO,<br>Varistar CP,<br>Eurorack, Na<br>zewnątrz              | Zestaw<br>montażowy                |
| 21120-196 | 16mm | 4  | M6 | Stal      |                                                                                                                                                                | Zestaw<br>montażowy,<br>Uziemienie |
| 21100-435 |      | 8  | M6 | Stal, ABS | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIR,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>COMPTEC,<br>Inpac,<br>MultipacPRO,<br>Varistar CP,<br>Novastar,<br>Eurorack, Na<br>zewnątrz | Zestaw<br>montażowy                |
| 21120-215 |      | 32 | M6 | Stal      |                                                                                                                                                                | Zestaw<br>montażowy                |
| 21101-809 |      | 50 | M6 | Stal, ABS | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIR,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>COMPTEC,<br>Inpac,<br>MultipacPRO,<br>Varistar CP,<br>Novastar,<br>Eurorack, Na<br>zewnątrz | Zestaw<br>montażowy                |
| 21120-214 |      | 50 | M6 | Stal      |                                                                                                                                                                | Zestaw<br>montażowy                |
| 21120-198 | 16mm | 50 | M6 | Stal      |                                                                                                                                                                | Zestaw<br>montażowy,<br>Uziemienie |

|           |      |     |    |           |                                                                                                                                                                |                                    |
|-----------|------|-----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 21101-810 |      | 100 | M6 | Stal, ABS | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIR,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>COMPTEC,<br>Inpac,<br>MultipacPRO,<br>Varistar CP,<br>Novastar,<br>Eurorack, Na<br>zewnątrz | Zestaw<br>montażowy                |
| 21120-216 |      | 100 | M6 | Stal      |                                                                                                                                                                | Zestaw<br>montażowy                |
| 21120-213 |      | 4   | M6 | Stal      |                                                                                                                                                                | Zestaw<br>montażowy                |
| 21120-199 | 13mm | 100 | M6 | Stal      |                                                                                                                                                                | Zestaw<br>montażowy,<br>Uziemienie |
| 21120-197 | 16mm | 32  | M6 | Stal      |                                                                                                                                                                | Zestaw<br>montażowy,<br>Uziemienie |
| 21190-435 |      | 32  | M6 | Stal, ABS | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIR,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>COMPTEC,<br>Inpac,<br>MultipacPRO,<br>Varistar CP,<br>Eurorack, Na<br>zewnątrz              | Zestaw<br>montażowy                |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Współpracuje z                                                                      | Certyfikaty |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 21190-095        | 19-calowe obudowy, Uchwyt ścienny 19", Szafki wewnętrzne 19", Szafki zewnętrzne 19" | RoHS        |
| 21120-196        | Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                          |             |
| 21100-435        | 19-calowe obudowy, Uchwyt ścienny 19", Szafki wewnętrzne 19", Szafki zewnętrzne 19" | RoHS        |
| 21120-215        | Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                          |             |

| Numer katalogowy | Współpracuje z                                                                      | Certyfikaty |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 21101-809        | 19-calowe obudowy, Uchwyt ścienny 19", Szafki wewnętrzne 19", Szafki zewnętrzne 19" | RoHS        |
| 21120-214        | Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                          |             |
| 21120-198        | Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                          |             |
| 21101-810        | 19-calowe obudowy, Uchwyt ścienny 19", Szafki wewnętrzne 19", Szafki zewnętrzne 19" | RoHS        |
| 21120-216        | Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                          |             |
| 21120-213        | Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                          |             |
| 21120-199        | Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                          |             |
| 21120-197        | Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP                          |             |
| 21190-435        | 19-calowe obudowy, Uchwyt ścienny 19", 19" Indoor Cabinets, Szafki zewnętrzne 19"   | RoHS        |

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.