

# Łokieć 45-stopniowa nakładana pokrywa zawiasowa



Lay-in Hinged-Cover 45-Degree Elbows are used for continuous wireway runs with 45-degree turns. Because sections of lay-in wireway can be mounted with covers oriented in any direction, three different 45-degree elbows are available. Proper selection allows the user to maintain the same access and thereby preserve the lay-in feature for right-angle installations.

## NORMY BRANŻOWE

---

Certified by Canadian Standards Association.

## FUNKCJE

---

Lay-in Hinged-Cover 45-Degree Elbows are used for continuous wireway runs with 45-degree turns

Because sections of lay-in wireway can be mounted with covers oriented in any direction, three different 45-degree elbows are available

Proper selection allows the user to maintain the same access and thereby preserve the lay-in feature for right-angle installations

## SPECYFIKACJE

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| <b>Kod koloru:</b> | ANSI 61                        |
| <b>Zakończ:</b>    | Ocynkowany; Malowany proszkowo |
| <b>Kolor:</b>      | Szary                          |
| <b>Materiał:</b>   | Stal miękka                    |

Table 1/1

| Numer katalogowy | Typ     | Wysokość | Szerokość | Grubość | Typ płyty uszczelniającej | Ilość płyty uszczelniającej |
|------------------|---------|----------|-----------|---------|---------------------------|-----------------------------|
| F126LE45A        | Kolanko | 305mm    | 152mm     | 1.9mm   | Płaska                    | 1                           |
| F22LE45A         | Kolanko | 64mm     | 64mm      | 1.9mm   | Płaska                    | 1                           |
| F22LE45B         | Kolanko | 64mm     | 64mm      | 1.9mm   | Płaska                    | 1                           |
| F22LE45C         | Kolanko | 64mm     | 64mm      | 1.9mm   | Płaska                    | 1                           |
| F44LE45A         | Kolanko | 102mm    | 102mm     | 1.9mm   | Płaska                    | 1                           |
| F44LE45B         | Kolanko | 102mm    | 102mm     | 1.9mm   | Płaska                    | 1                           |
| F44LE45C         | Kolanko | 102mm    | 102mm     | 1.9mm   | Płaska                    | 1                           |
| F66LE45A         | Kolanko | 152mm    | 152mm     | 1.9mm   | Płaska                    | 1                           |
| F66LE45B         | Kolanko | 152mm    | 152mm     | 1.9mm   | Płaska                    | 1                           |
| F66LE45C         | Kolanko | 152mm    | 152mm     | 1.9mm   | Płaska                    | 1                           |
| F88LE45A         | Kolanko | 203mm    | 203mm     | 1.9mm   | Płaska                    | 1                           |
| F88LE45B         | Kolanko | 203mm    | 203mm     | 1.9mm   | Płaska                    | 1                           |
| F88LE45C         | Kolanko | 203mm    | 203mm     | 1.9mm   | Płaska                    | 1                           |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Każda płyta zamykająca jest także wyposażona w jedną uszczelkę oraz zestaw śrub do łączenia sekcji.

## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**